

Tunnel Sanificante

HC-TUSABOX



autogonfiabile
in pochi minuti



In abbinamento
al tunnel
HC-HASAN60



non incluso

Il tunnel trattiene la sostanza nebulizzata **saturo** l'ambiente.

In questo modo è possibile **igienizzare** o **sanificare** tutte le superfici, anche quelle non direttamente esposte agli ugelli. **Leggera e comoda da trasportare grazie alla comoda sacca.**

A cosa serve?

Il tunnel igienizzante rappresenta uno strumento di prevenzione e può essere facilmente installato **all'ingresso di uffici pubblici, farmacie, ospedali, supermercati, aeroporti, porti, stazioni** ed a tutti i **luoghi ad alta frequentazione** per la semplice igienizzazione di persone o la **sanificazione di merci, mezzi e materiali.**

Come si usa?

Step 1: Aprire la confezione, quindi estrarre il tunnel e tutti gli accessori.

Step 2: Stendi il tunnel e mettilo in un luogo pulito.

Step 3: Collegare l'alimentazione e sarà completamente gonfio in 2-3 min

Step 4: Utilizzare corde e sacchi di sabbia per fissare il tunnel.

Step 5: Aziona il sanificatore HC-HASAN60 (non incluso) all'interno e lascialo agire a sufficienza.

Specifiche tecniche

Materiale	210D Oxford cloth
Colore	Blu e bianco
Dimensioni	2.5(L) x 1.8(W) x 2.15(H) m
Utilizzo	Sanificazione ed altri usi
Inflazione	Ventilatore interno (Certificato CE)
Voltaggio del ventilatore	220V-240V / 50HZ
Tempo di gonfiaggio	2-3 Minuti
Accessori	Ventilatore interno, funi e sacchi (da riempire con sabbia) per il fissaggio, custodia